

**Vantuz tutucu**  
**ESH-HB-4-PK**  
Ürün numarası: 189210

**FESTO**



**Veri sayfası**

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2.5 mm
Hacim	0.416 cm <sup>3</sup>
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Yan tarafta vakum bağlantısı
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 4
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	25 g
Montaj türü	dişi diş ile
Vantuz sabitlemesi	M6
Vakum portu	PK-4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR Çelik
Tutma braket malzemesi	Alüminyum Pirinç, nikel kaplı POM Su verilmiş ve temperlenmiş çelik yüksek alaşımlı çelik