

## Vantuz tutucu ESH-HB-5-G

Ürün numarası: 189211

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	8.5 mm
Hacim	1.921 cm <sup>3</sup>
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Yan tarafta vakum bağlantısı
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 5
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	91 g
Montaj türü	dişi dış ile
Vantuz sabitlemesi	M10
Vakum portu	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tutma braket malzemesi	Alüminyum Pirinç, nikel kaplı POM Su verilmiş ve temperlenmiş çelik yüksek alaşımli çelik