

Vantuz tutucu ESH-HB-6-G

Ürün numarası: 189212

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------|---|
| Nominal genişlik | 10 mm |
| Hacim | 7.25 cm ³ |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | Yan tarafta vakum bağlantısı |
| Vantuz tutucu eşleşmesi | Boyut 6 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-A1-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 271 g |
| Montaj türü | dişi dış ile |
| Vantuz sabitlemesi | M20x2 |
| Vakum portu | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Tutma braket malzemesi | Alüminyum Pirinç, nikel kaplı POM Su verilmiş ve temperlenmiş çelik yüksek alaşımli çelik |