

**Vantuz tutucu**  
**ESH-HC-2-PK**  
Ürün numarası: 189216

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                              | Değer                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yükseklik kompanzatörü vantuz tutucu | 3 mm                                                                                                  |
| Nominal genişlik                     | 1.2 mm                                                                                                |
| Hacim                                | 0.192 cm <sup>3</sup>                                                                                 |
| Montaj konumu                        | dikey                                                                                                 |
| Tasarım                              | Üst vakum bağlantısı<br>yükseklik kompanzatörü ile                                                    |
| Vantuz tutucu eşleşmesi              | Boyut 2                                                                                               |
| İşletim ortamı                       | ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava                                                       |
| Korozyon direnci sınıfı KBK          | 1 - korozyona düşük maruziyet                                                                         |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364-A1-L                                                                                        |
| Ortam sıcaklığı                      | -10 °C...60 °C                                                                                        |
| Ürün ağırlığı                        | 8 g                                                                                                   |
| Montaj türü                          | kilit somunu ile                                                                                      |
| Vantuz sabitlemesi                   | Çap 4 mm                                                                                              |
| Vakum portu                          | PK-4                                                                                                  |
| Malzeme hakkında not                 | RoHS uyumlu                                                                                           |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi    | NBR<br>Çelik                                                                                          |
| Tutma braket malzemesi               | Alüminyum<br>Pirinç, nikel kaplı<br>POM<br>Su verilmiş ve temperlenmiş çelik<br>yüksek alaşımlı çelik |