

# Vantuz tutucu ESH-HC-5-G

Ürün numarası: 189221

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Yükseklik kompanzatorü vantuz tutucu	10 mm
Nominal genişlik	8.4 mm
Hacim	3.327 cm <sup>3</sup>
Montaj konumu	dikey
Tasarım	Üst vakum bağlantısı yükseklik kompanzatorü ile
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 5
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	112 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Vantuz sabitlemesi	M10
Vakum portu	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tutma braket malzemesi	Alüminyum Pirinç, nikel kaplı POM Su verilmiş ve temperlenmiş çelik yüksek alaşımlı çelik