

Vantuz tutucu ESH-HC-6-G

Ürün numarası: 189222

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yükseklik kompanzatörü vantuz tutucu	20 mm
Nominal genişlik	10 mm
Hacim	11.537 cm ³
Montaj konumu	dikey
Tasarım	Üst vakum bağlantısı yükseklik kompanzatörü ile
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 6
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	472 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Vantuz sabitlemesi	M20x2
Vakum portu	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tutma braket malzemesi	Alüminyum Pirinç, nikel kaplı POM Su verilmiş ve temperlenmiş çelik yüksek alaşımlı çelik