

# Vantuz tutucu ESH-HCL-4-PK

Ürün numarası: 189230

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                              | Değer   |
|--------------------------------------|---|
| Yükseklik kompanzatorü vantuz tutucu | 20 mm   |
| Nominal genişlik                     | 3 mm  |
| Hacim                                | 1.535 cm <sup>3</sup>   |
| Montaj konumu                        | dikey   |
| Tasarım                              | Üst vakum bağlantısı<br>yükseklik kompanzatorü ile  |
| Vantuz tutucu eşleşmesi              | Boyut 4   |
| İşletim ortamı                       | ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK          | 1 - korozyona düşük maruziyet   |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364-A1-L  |
| Ortam sıcaklığı                      | -10 °C...60 °C  |
| Ürün ağırlığı                        | 45 g  |
| Montaj türü                          | kilit somunu ile  |
| Vantuz sabitlemesi                   | M6  |
| Vakum portu                          | PK-4  |
| Malzeme hakkında not                 | RoHS uyumlu   |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi    | NBR<br>Çelik  |
| Tutma braket malzemesi               | Alüminyum<br>Pirinç, nikel kaplı<br>POM<br>Su verilmiş ve temperlenmiş çelik<br>yüksek alaşımli çelik |