

# Vantuz tutucu ESH-HD-1-QS

Ürün numarası: 189233

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Yükseklik kompanzatorü vantuz tutucu	3 mm
Nominal genişlik	3 mm
Hacim	0.241 cm <sup>3</sup>
Montaj konumu	dikey
Tasarım	Yan tarafta vakum bağlantısı yükseklik kompanzatorü ile
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 1
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	13 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Vantuz sabitlemesi	Çap 3 mm
Vakum portu	QS-4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR Çelik
Tutma braket malzemesi	Alüminyum Pirinç, nikel kaplı POM Su verilmiş ve temperlenmiş çelik yüksek alaşımlı çelik