

Vantuz tutucu ESH-HD-2-QS

Ürün numarası: 189235

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yükseklik kompanzatörü vantuz tutucu	3 mm
Nominal genişlik	1.8 mm
Hacim	0.417 cm ³
Montaj konumu	dikey
Tasarım	Yan tarafta vakum bağlantısı yükseklik kompanzatörü ile
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 2
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	15 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Vantuz sabitlemesi	Çap 4 mm
Vakum portu	QS-6
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR Çelik
Tutma braket malzemesi	Alüminyum Pirinç, nikel kaplı POM Su verilmiş ve temperlenmiş çelik yüksek alaşımlı çelik