


Vantuz tutucu
ESH-HE-3-G1/8
Ürün numarası: 189255

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	3 mm
Hacim	0.106 cm ³
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Üst vakum bağlantısı
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 3
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:::] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	11 g
Montaj türü	Erkek diş ile vakum bağlantısı üzerinden
Vantuz sabitlemesi	M4
Vakum portu	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	Dövme alüminyum alaşım NBR POM Çelik
Tutma braket malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik