

Vantuz tutucu ESH-HF-1-M10X1

Ürün numarası: 189260

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yükseklik kompanzatorü vantuz tutucu	2.6 mm
Nominal genişlik	2 mm
Hacim	0.108 cm ³
Montaj konumu	dikey
Tasarım	Üst vakum bağlantısı yükseklik kompanzatorü ile
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 1
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	14 g
Montaj türü	Erkek diş ile vakum bağlantısı üzerinden
Vantuz sabitlemesi	Çap 3 mm
Vakum portu	M10x1
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR POM
Tutma braketi malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik