


Vantuz ESS-2-SU

Ürün numarası: 189265

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Min. iş parçası yarıçapı	10 mm
Nominal genişlik	0.6 mm
Vantuz çapı	2 mm
Vantuz hacmi	0.002 cm ³
Üfleme fonksiyonu uygunluğu	4 bar
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 1
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	0.1 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	0.5 N
Ürün ağırlığı	0.1 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	Dış çap 3 mm
Renk	mavi
Shore sertliği	60 +/- 5
Vida dişli muytu malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	PUR