


Vantuz ESS-8-SF

Ürün numarası: 189282

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Min. iş parçası yarıçapı	20 mm
Nominal genişlik	2 mm
Vantuz çapı	8 mm
Vantuz hacmi	0.03 cm ³
Üfleme fonksiyonu uygunluğu	4 bar
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 2
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:::] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-10 °C...200 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	2.3 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	3.5 N
Ürün ağırlığı	0.2 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	İç çap 4 mm
Renk	gri
Shore sertliği	60 +/- 5
Vida dişli muytu malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	FPM