


Vantuz ESS-15-SS

Ürün numarası: 189291

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Min. iş parçası yarıçapı	35 mm
Nominal genişlik	2 mm
Vantuz çapı	15 mm
Vantuz hacmi	0.208 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 3
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-30 °C...180 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	8,5 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	6,5 N
Ürün ağırlığı	1,9 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	M4
Renk	şeffaf
Shore sertliği	50 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	VMQ (silikon)