


# Vantuz ESS-100-SN

Ürün numarası: 189322

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Min. iş parçası yarıçapı                 | 460 mm   |
| Nominal genişlik                         | 6 mm   |
| Vantuz çapı                              | 100 mm   |
| Vantuz hacmi                             | 29.779 cm <sup>3</sup>   |
| Bağlantı konumu                          | üst  |
| Montaj konumu                            | herhangi bir   |
| Vantuz tutucu eşleşmesi                  | Boyut 5  |
| Vantuz biçimi                            | yuvarlak yassı   |
| Çalışma basıncı                          | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi    |
| Nominal çalışma basıncı                  | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                              |
| İşletim ortamı                           | ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava                 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK              | 1 - korozyona düşük maruziyet                                  |
| LABS uygunluğu                           | VDMA24364-A1-L   |
| Gıdaya uygunluk                          | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                           |
| Ortam sıcaklığı                          | -10 °C...70 °C   |
| Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti | 503.6 N  |
| Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet  | 600 N  |
| Ürün ağırlığı                            | 222 g  |
| Montaj türü                              | vakum bağlantısı üzerinden                                     |
| Vakum portu                              | M10  |
| Renk                                     | siyah  |
| Shore sertliği                           | 60 +/- 5   |
| Vida dişli muytu malzemesi               | POM<br>Çelik, nikel kaplama<br>Çelik, galvanizli ve krom kaplı |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS uyumlu  |
| Vantuz malzemesi                         | NBR  |