

Vantuz
ESS-150-SN
Ürün numarası: 189326

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Min. iş parçası yarıçapı	480 mm
Nominal genişlik	10 mm
Vantuz çapı	150 mm
Vantuz hacmi	173.826 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 6
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	900 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	675 N
Ürün ağırlığı	719 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	M20x2
Renk	siyah
Shore sertliği	50 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	NBR Çelik, nikel kaplama Çelik, galvanizli ve krom kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR