



Vantuz ESS-60-ES

Ürün numarası: 189356

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Min. iş parçası yarıçapı	120 mm
Nominal genişlik	6 mm
Vantuz çapı	60 mm
Vantuz hacmi	19.77 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 5
Vantuz biçimi	yuvarlak, ekstra derin
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-30 °C...180 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	162.5 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	63.5 N
Ürün ağırlığı	48 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	M10
Renk	şeffaf
Shore sertliği	50 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, nikel kaplı Çelik, nikel kaplama Çelik, galvanizli ve krom kaplı

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	VMQ (silikon)