


Vantuz
ESS-30-BU
Ürün numarası: 189383

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatörü	8 mm
Min. iş parçası yarıçapı	80 mm
Nominal genişlik	3 mm
Vantuz çapı	30 mm
Vantuz hacmi	4.07 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 4
Vantuz biçimi	1,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:::] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	26.2 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	21.5 N
Ürün ağırlığı	9.9 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	M6
Renk	mavi
Shore sertliği	60 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Nikel kaplı pirinç Çelik, galvanizli ve krom kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	PUR