


Vantuz
ESS-40-BU
Ürün numarası: 189387

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	9.5 mm
Min. iş parçası yarıçapı	90 mm
Nominal genişlik	3 mm
Vantuz çapı	40 mm
Vantuz hacmi	8.87 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 4
Vantuz biçimi	1,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:::] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	52.3 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	33 N
Ürün ağırlığı	18.7 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	M6
Renk	mavi
Shore sertliği	60 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, nikel kaplı Nikel kaplı pirinç Çelik, galvanizli ve krom kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Vantuz malzemesi	PUR