


# Vantuz ESS-50-BS

Ürün numarası: 189392

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                  | Değer                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vantuz yükseklik kompanzatörü            | 11 mm                                                                                        |
| Min. iş parçası yarıçapı                 | 150 mm                                                                                       |
| Nominal genişlik                         | 3 mm                                                                                         |
| Vantuz çapı                              | 50 mm                                                                                        |
| Vantuz hacmi                             | 14.23 cm <sup>3</sup>                                                                        |
| Bağlantı konumu                          | üst                                                                                          |
| Montaj konumu                            | herhangi bir                                                                                 |
| Vantuz tutucu eşleşmesi                  | Boyut 4                                                                                      |
| Vantuz biçimi                            | 1,5'lu yuvarlak körük                                                                        |
| Çalışma basıncı                          | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi                                  |
| Nominal çalışma basıncı                  | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                                                            |
| İşletim ortamı                           | ISO 8573-1: 2010 [7:::] dayalı atmosferik hava                                               |
| Korozyon direnci sınıfı KBK              | 1 - korozyona düşük maruziyet                                                                |
| LABS uygunluğu                           | VDMA24364 Zone III                                                                           |
| Gıdaya uygunluk                          | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                                                         |
| Ortam sıcaklığı                          | -30 °C...180 °C                                                                              |
| Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti | 72.6 N                                                                                       |
| Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet  | 38 N                                                                                         |
| Ürün ağırlığı                            | 24.7 g                                                                                       |
| Montaj türü                              | vakum bağlantısı üzerinden                                                                   |
| Vakum portu                              | M6                                                                                           |
| Renk                                     | şeffaf                                                                                       |
| Shore sertliği                           | 50 +/- 5                                                                                     |
| Vida dişli muylu malzemesi               | Dövme alüminyum alaşım, nikel kaplı<br>Nikel kaplı pirinç<br>Çelik, galvanizli ve krom kaplı |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS uyumlu                                                                                  |

| Özellik          | Değer         |
|------------------|---------------|
| Vantuz malzemesi | VMQ (silikon) |