


Vantuz ESS-10-CN

Ürün numarası: 189398

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatörü	3.3 mm
Min. iş parçası yarıçapı	25 mm
Nominal genişlik	2 mm
Vantuz çapı	10 mm
Vantuz hacmi	0.29 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 3
Vantuz biçimi	3,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:::] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	3.9 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	1.5 N
Ürün ağırlığı	1.6 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	M4
Renk	siyah
Shore sertliği	50 +/- 5
Vida dişli muytu malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR