



Vantuz ESS-50-CS

Ürün numarası: 189407

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatörü	17.5 mm
Min. iş parçası yarıçapı	180 mm
Nominal genişlik	3 mm
Vantuz çapı	50 mm
Vantuz hacmi	38.92 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 4
Vantuz biçimi	3,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:::-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-30 °C...180 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	63.4 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	45.5 N
Ürün ağırlığı	32.1 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	M6
Renk	şeffaf
Shore sertliği	50 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, nikel kaplı Nikel kaplı pirinç Çelik, galvanizli ve krom kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Vantuz malzemesi	VMQ (silikon)