


**Vantuz**  
**ESS-25X75-ON**  
Ürün numarası: 189417

**FESTO**



**Veri sayfası**

Özellik	Değer
Nominal genişlik	6 mm
Vantuz boyutu	25x75 mm
Vantuz hacmi	6.7 cm <sup>3</sup>
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 5
Vantuz biçimi	oval yassı
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	92.5 N
Nominal çalışma basıncında yatay yanal kuvvet	125.5 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet dikey	115 N
Ürün ağırlığı	46.8 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	M10
Renk	siyah
Shore sertliği	50 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR