


Vantuz
ESS-30X90-ON
Ürün numarası: 189418

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	6 mm
Vantuz boyutu	30x90 mm
Vantuz hacmi	10.17 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 5
Vantuz biçimi	oval yassı
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:::] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	134.4 N
Nominal çalışma basıncında yatay yanal kuvvet	201 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet dikey	134.5 N
Ürün ağırlığı	55.3 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	M10
Renk	siyah
Shore sertliği	50 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR