


Susturucu UOS-1-LF

Ürün numarası: 1901207

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vida dişli muyluda conta türü	sızdırmazlık elemansız
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Susturucu açık
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basınç seviyesi	75 dB(A)
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Montaj türü	Erkek diş ile
Ürün ağırlığı	157.9 g
Pnömatik bağlantı	G1
Darbe emici elemanı malzemesi	PE
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım