

**Çek valf**  
**HA-1/8-QSM-5/32-U**  
Ürün numarası: 190848

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	QS-5/32
Montaj türü	vidalanabilir
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	146 l/dak
Çalışma basıncı	-1 bar...10 bar
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Gövde malzemesi	Pirinç
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:--] uyarınca basınçlı hava
Min. fark basıncı açma	0.1 bar
Min. fark basıncı kapama	0.2 bar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ürün ağırlığı	12 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu