

Manometre PAGL-HP3-63-60-G14-RC

Ürün numarası: 1908519

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı	0 bar...60 bar 0 MPa...6 MPa 0 psi...870 psi
Karşılık geldiği norm	EN 837-1
Manometre nominal boyut	63
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Tasarım	Bourdon tüpü manometresi
Montaj türü	Hat kurulumu
İşletim ortamı	Soy gazlar nötr sıvılar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	asetilen yok oksijen yok
Çalışma basıncı	0 MPa...6 MPa 0 bar...60 bar 0 psi...870 psi
Dalgalı yük faktörü	0.66
Ölçüm doğruluğu sınıfı	1,6
Koruma türü	IP65
Depolama sıcaklığı	-40 °C...70 °C
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı konumu	Altradyal
Pnömatik bağlantı	G1/4
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Gövde malzemesi	Çelik
Kontrol camı malzemesi	PS

Özellik	Değer
Gövde rengi	gümüş
Ürün ağırlığı	80 g
Ölçek	Üçlü ölçek MPa (dış) bar (dış) psi (iç)