


# Manometre MA-15-10-QS-3/8-U

Ürün numarası: 190938

FESTO

Psi cinsinden gösterge ünitesi.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı [bar]	0 ... 10 bar
Uygun olduğu standart	EN 837-1
Manometre çapı	15
Tasarım yapısı	Mekanizma ölçmeyen burdon borusu manometresi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Kullanım havası	Asal gazlar Nötr sıvılar
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Değişken yük faktörü	0,66
Ölçme hassasiyeti sınıfı	5
Koruma sınıfı	IP53
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Bağlantının yönü	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	QS-3/8
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	Pirinç
Gövde için malzeme bilgisi	Çelik
Pencere camı malzeme bilgisi	PC
Renkli gövde	Siyah
Ürün ağırlığı	10 g
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Oksijen yok Asetilen yok