


Vakum vantuzu ESV-30-SNA

Ürün numarası: 190988

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Min. iş parçası yarıçapı	110 mm
Vantuz çapı	30 mm
Vantuz hacmi	0.867 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Özellikler	antistatik
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Yüzey direnci	200 Ohm
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	40.8 N
Ürün ağırlığı	2.7 g
Renk	siyah/beyaz nokta
Shore sertliği	50 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR