


# Vakum vantuzu ESV-60-SN

Ürün numarası: 190999

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Min. iş parçası yarıçapı	350 mm
Vantuz çapı	60 mm
Vantuz hacmi	3.953 cm <sup>3</sup>
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	166.1 N
Ürün ağırlığı	22 g
Renk	siyah
Shore sertliği	60 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR