


## Vakum vantuzu ESV-150-SN

Ürün numarası: 191011

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                                  | Değer                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Min. iş parçası yarıçapı                 | 480 mm                                                      |
| Vantuz çapı                              | 150 mm                                                      |
| Vantuz hacmi                             | 173.826 cm <sup>3</sup>                                     |
| Bağlantı konumu                          | üst                                                         |
| Montaj konumu                            | herhangi bir                                                |
| Vantuz biçimi                            | yuvarlak yassı                                              |
| Çalışma basıncı                          | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominal çalışma basıncı                  | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| İşletim ortamı                           | ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava              |
| LABS uygunluğu                           | VDMA24364-A1-L                                              |
| Gıdaya uygunluk                          | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                        |
| Ortam sıcaklığı                          | -10 °C...70 °C                                              |
| Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti | 900 N                                                       |
| Ürün ağırlığı                            | 361 g                                                       |
| Renk                                     | siyah                                                       |
| Shore sertliği                           | 50 +/- 5                                                    |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS uyumlu                                                 |
| Vantuz malzemesi                         | NBR                                                         |