



Vakum vantuzu ESV-50-EF

Ürün numarası: 191038

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Min. iş parçası yarıçapı	100 mm
Vantuz çapı	50 mm
Vantuz hacmi	8.168 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz biçimi	yuvarlak, ekstra derin
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-10 °C...200 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	103.6 N
Ürün ağırlığı	12.6 g
Renk	gri
Shore sertliği	60 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	FPM