


Vakum vantuzu ESV-100-ES

Ürün numarası: 191049

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Min. iş parçası yarıçapı	200 mm
Vantuz çapı	100 mm
Vantuz hacmi	79.812 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz biçimi	yuvarlak, ekstra derin
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:::] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-30 °C...180 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	440.8 N
Ürün ağırlığı	65 g
Renk	şeffaf
Shore sertliği	50 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	VMQ (silikon)