



Vakum vantuzu ESV-80-BN

Ürün numarası: 191066

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	10 mm
Min. iş parçası yarıçapı	430 mm
Vantuz çapı	80 mm
Vantuz hacmi	63.9 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz biçimi	1,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	213.6 N
Ürün ağırlığı	39 g
Renk	siyah
Shore sertliği	50 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR