



Vakum vantuzu ESV-30-CS

Ürün numarası: 191074

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatörü	10.5 mm
Min. iş parçası yarıçapı	80 mm
Vantuz çapı	30 mm
Vantuz hacmi	9.47 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz biçimi	3,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-30 °C...180 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	20.8 N
Ürün ağırlığı	5.8 g
Renk	şeffaf
Shore sertliği	50 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	VMQ (silikon)