


# Darbe emici YSRW-10-17

Ürün numarası: 191195

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                   | Değer                               |
|---|-------------------------------------|
| Boyut                                     | 10                                  |
| Strok                                     | 17 mm                               |
| Sönümleme                                 | kendinden ayarlı<br>yumuşak eğri    |
| Montaj konumu                             | herhangi bir                        |
| Konum algılama                            | Yok                                 |
| Maks. çarpma hızı                         | 3 m/sn                              |
| Oda sıcaklığında sıfırlama süresi         | 0.2 sn                              |
| Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi | 1 sn                                |
| Çalışma şekli                             | baskılayan<br>tek etkili            |
| Korozyon direnci sınıfı KBK               | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu                            | VDMA24364-B2-L                      |
| Ortam sıcaklığı                           | -10 °C...80 °C                      |
| Sönümleme uzunluğu                        | 17 mm                               |
| Maks. durdurma kuvveti                    | 700 N                               |
| Strok başına maks. enerji tüketimi        | 8 j                                 |
| Saatte maksimum enerji tüketimi           | 30000 j                             |
| Maks. artık enerji                        | 0.03 j                              |
| Geri getirme kuvveti                      | 3.5 N                               |
| Min. itme kuvveti                         | 25 N                                |
| Ürün ağırlığı                             | 54 g                                |
| Kütle aralığı                             | 20 kg                               |
| Montaj türü                               | kilit somunu ile                    |
| Malzeme hakkında not                      | RoHS uyumlu                         |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi         | NBR                                 |
| Gövde malzemesi                           | Galvanize çelik                     |
| Piston mili malzemesi                     | yüksek alaşımlı çelik               |