


# Darbe Emici YSRW-16-26

Ürün numarası: 191197

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	16
Strok	26 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı yumuşak eğri
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	3 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.3 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	26 mm
Maks. durdurma kuvveti	2000 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	35 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	68000 j
Maks. artık enerji	0.16 j
Geri getirme kuvveti	6 N
Min. itme kuvveti	60 N
Ürün ağırlığı	190 g
Kütle aralığı	50 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik