

Merkezleme Parçası ZBH-15

Ürün numarası: 191409

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	15
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	10
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir.Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.Istisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	3 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kovan malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik