

Iřıklı conta MC-LD-12-24DC

Ürün numarası: 19145

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Anahtarlama konumu göstergesi	LED
Montaj türü	merkezi vidalı M3 solenoid valf üzerinde
Ürün aęırlığı	1.6 g
Elektrik bağlantısı	A formu DIN EN 175301-803'e göre kare tasarım MSC
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 V...24 V
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut
Nominal güç ışıklı sızdırmazlık elemanı	0.05 W
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-25 °C...85 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	TPE-U(PU)
Renk	şeffaf