

**Işıklı conta**  
**MC-LD-230AC**  
Ürün numarası: 19146

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                 | Değer                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Anahtarlama konumu göstergesi           | LED                                                           |
| Montaj türü                             | merkezi vidalı M3 solenoid valf üzerinde                      |
| Ürün ağırlığı                           | 1.6 g                                                         |
| Elektrik bağlantısı                     | A formu<br>DIN EN 175301-803'e göre<br>kare tasarım MSC       |
| Nominal çalışma gerilimi AC             | 230 V                                                         |
| Aşırı gerilim direnci                   | 4 kV                                                          |
| Koruyucu topraklama bağlantısı          | mevcut                                                        |
| Nominal güç ışıklı sızdırmazlık elemanı | 0.33 W                                                        |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları     | +/- 10%                                                       |
| Koruma türü                             | IP65                                                          |
| Ortam sıcaklığı                         | -25 °C...85 °C                                                |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)       | AB düşük gerilim yönergesine göre                             |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)     | elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B2-L                                                |
| Kirlenme derecesi                       | 3                                                             |
| Gövde malzemesi                         | TPE-U(PU)                                                     |
| Renk                                    | şeffaf                                                        |