

Yataklama ünitesi

FEN-12/16- -GF

Ürün numarası: 19168

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12/16
Strok	1 mm...200 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Kayar yatak
Tasarım	Kılavuz
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Yer değiştirme kuvveti	15 N
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	12 g
0 mm strokta temel ağırlık	490 g
10 mm strok başına ek ağırlık	12 g
0 mm strokta hareketli kütle ağırlık merkezi	40 mm
10 mm strok başına hareketli kütle ağırlık merkezi için ek payı	4.9 mm
Montaj türü	dişi diş ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kılavuz elemanı malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Boyunduruk plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize