

Soket
SEA-5GS-11-DUO
Ürün numarası: 192010

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101 EN 61984
Montaj türü	dışlı kovan ile
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	24 g
Elektrik bağlantısı	5 kutuplu A formu M12x1 Düz soket / vidalı terminal
Çalışma gerilimi aralığı DC	60 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	60 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	4 A
Aşırı gerilim direnci	1.5 kV
Kablo bağlantısı	Pg11
İzin verilen kablo çapı	2 x 2,5 - 2,9 mm veya 2 x 5 mm
Bağlantı kesiti	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-40 °C...85 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Gövde malzemesi	PA
Gövde rengi	siyah
Somun malzemesi	PA
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç Beyaz bronz kaplama