


Hava Tankı|Basınç tankı CRVZS-5

Ürün numarası: 192159

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hacim	5 l
Montaj konumu	Aşağıya doğru su tahliyesi
Karşılık geldiği norm	AD 2000
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...1.6 bar -13.78 psi...232 psi
Ruhsat	TÜV
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB basınçlı ekipman direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmelikleri
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava Azot
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...100 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...100 °C
Maks. sıkma torku bağlantı dışı	130 Nm
Su tahliyesi maks. sıkma torku	27 Nm
Ürün ağırlığı	3581 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Yoğuşma drenajı bağlantısı	G3/8
Pnömatik bağlantı	G1
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hava tankı malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik