


Hava Tankı|Basınç tankı VZS-20-B

Ürün numarası: 192161

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hacim	20 l
Montaj konumu	Aşağıya doğru su tahliyesi
Karşılık geldiği norm	EN 286-1
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB basit basınçlı kap direktifine göre
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava Azot
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...100 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...100 °C
Maks. sıkma torku bağlantı dişi	130 Nm
Su tahliyesi maks. sıkma torku	27 Nm
Ürün ağırlığı	9000 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Yoğuşma drenajı bağlantısı	G3/8
Pnömatik bağlantı	G1
Hava tankı malzemesi	Toz kaplı çelik