


# Regülatör LR-1-D-7-O-DI-MAXI

Ürün numarası: 192367

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                                     | Maksi                                                                                                       |
| Seri                                                      | D                                                                                                           |
| Çalıştırma emniyeti                                       | Kilitli döner düğme                                                                                         |
| Montaj konumu                                             | herhangi bir                                                                                                |
| Tasarım                                                   | doğrudan kumandalı diyaframlı regülatör                                                                     |
| Regülatör işlevi                                          | Sabit çıkış basıncı<br>ön basınç kompanzasyonu ile<br>ikincil hava tahliyesi ile<br>ters akım davranışı ile |
| Basınç göstergesi                                         | G1/4 hazırlandı                                                                                             |
| Çalışma basıncı                                           | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                                                                         |
| Basınç kontrol aralığı                                    | 0.5 bar...7 bar                                                                                             |
| Maks. basınç histerezi                                    | 0.04 MPa<br>0.4 bar<br>5.8 psi                                                                              |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 8400 l/dak                                                                                                  |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar                                                |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                                                              |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                                                         |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                           |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                               | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar                                                |
| Akışkan sıcaklığı                                         | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Ortam sıcaklığı                                           | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Ürün ağırlığı                                             | 1330 g                                                                                                      |
| Montaj türü                                               | Ön panel montajı<br>Hat kurulumu<br>aksesuarlarla                                                           |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | G1                                                                                                          |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | G1                                                                                                          |
| Malzeme hakkında not                                      | RoHS uyumlu                                                                                                 |

| Özellik                           | Değer            |
|-----------------------------------|------------------|
| Bağlantı plakası malzemesi        | Çinko pres döküm |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR              |
| Gövde malzemesi                   | Çinko pres döküm |
| Diyafram malzemesi                | NBR              |