


Şartlandırıcı ünitesi LFR-1/2-D-DI-MAXI-KC

Ürün numarası: 192442

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Boyut | Maksi |
| Seri | D |
| Çalıştırma emniyeti | Kilitli döner düğme |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Filtre hassasiyeti | 40 µm |
| Su tahliye | elle dönen |
| Tasarım | Açma/kapama valfi Manometreli filtre regülatörü |
| Maks. yoğuşma miktarı | 43 cm ³ |
| Kabuk koruması | Metal koruyucu kafes |
| Basınç göstergesi | manometre ile |
| Çalışma basıncı | 0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi |
| Basınç kontrol aralığı | 0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 4800 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 2600 g |
| Montaj türü | Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak: |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/2 |
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm |
| Kabuk malzemesi | PC |