



# Şartlandırıcı Ünitesi LFR-1/2-D-DI-MAXI-KD

Ürün numarası: 192443

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                                     | Maksi                                                                           |
| Seri                                                      | D                                                                               |
| Çalıştırma emniyeti                                       | Kilitli döner düğme                                                             |
| Montaj konumu                                             | dikey +/- 5 °                                                                   |
| Filtre hassasiyeti                                        | 40 µm                                                                           |
| Su tahliye                                                | elle dönen                                                                      |
| Tasarım                                                   | Açma/kapama valfi<br>Manometreli filtre regülatörü<br>Emniyet açma/kapama valfi |
| Maks. yoğuşma miktarı                                     | 43 cm <sup>3</sup>                                                              |
| Kabuk koruması                                            | Metal koruyucu kafes                                                            |
| Basınç göstergesi                                         | manometre ile                                                                   |
| Çalışma basıncı                                           | 0.3 MPa...1.6 MPa<br>3 bar...16 bar<br>43.5 psi...232 psi                       |
| Basınç kontrol aralığı                                    | 0.25 MPa...1.2 MPa<br>2.5 bar...12 bar<br>36.25 psi...174 psi                   |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 3000 l/dak                                                                      |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar                    |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                             |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                               |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                               | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar                    |
| Akışkan sıcaklığı                                         | -10 °C...60 °C                                                                  |
| Ortam sıcaklığı                                           | -10 °C...60 °C                                                                  |
| Ürün ağırlığı                                             | 3300 g                                                                          |
| Montaj türü                                               | Hat kurulumu<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak:                           |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | G1/2                                                                            |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | G1/2                                                                            |
| Gövde malzemesi                                           | Çinko pres döküm                                                                |

| Özellik         | Değer |
|-----------------|-------|
| Kabuk malzemesi | PC    |