


Şartlandırıcı Ünitesi

LFR-1/2-D-DI-MAXI-KG-A

Ürün numarası: 192460

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Maksi
Seri	D
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	Dağıtım Modülü Basınç şalteri Açma/kapama valfi Manometreli filtre regülatörü Emniyet açma/kapama valfi
Maks. yoğunlaşma miktarı	43 cm ³
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.3 MPa...1.2 MPa 3 bar...12 bar 43.5 psi...174 psi
Basınç kontrol aralığı	0.25 MPa...1.2 MPa 2.5 bar...12 bar 36.25 psi...174 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	2500 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	5400 g
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2

Özellik	Değer
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC