


Vakum anahtarı VPEV-1/8-M12

Ürün numarası: 192489

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 60947-5-1
Ruhsat	CCC c UL us - Tanınan (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçme büyüklüğü	Bağıl basınç
Ölçüm metodu	Pnömatik-elektrikli basınç dönüştürücü
Basınç ölçüm aralığı	-0.1 MPa...0.16 MPa -1 bar...1.6 bar -14.5 psi...23.2 psi
Çalışma basıncı	-0.1 MPa...0.16 MPa -1 bar...1.6 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Anahtarlama elemanı işlevi	Değiştirici
Maks. anahtarlama frekansı	3 Hz
Maks. anahtarlama çıkış gerilimi AC	48 V
Maks. anahtarlama çıkış gerilimi DC	48 V
Maks. çıkış akımı	4000 mA
Minimum yük akımı	24 V'ta 1 mA 10 V'ta 10 mA 5V'de 100 mA
Kullanım kategorisi endüktif yük	AC-14 DC-13
Ohmik yük kullanım kategorisi	AC-12 DC-12

Özellik	Değer
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu M12x1 Soket EN 60947-5-2'ye göre yuvarlak tasarım
Montaj türü	geçiş deliği ile
Montaj konumu	herhangi bir
Pnömatik bağlantı	G1/8
Ürün ağırlığı	220 g
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Anahtarlama kontağı malzemesi	Gümüş
Eşik değerlerin ayar aralığı	-0.95 bar...-0.2 bar
Dönüşümden sonra eşik değerleri aralığını ayarlama	0.16 bar...1.6 bar
Koruma türü	IP65
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L