


Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi

LFR-1/4-D-5M-O-MIDI-A

Ürün numarası: 192623

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Boyut | Midi |
| Seri | D |
| Çalıştırma emniyeti | Kilitli döner düğme |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Filtre hassasiyeti | 5 µm |
| Su tahliye | tam otomatik |
| Tasarım | Manometresiz filtre regülatörü |
| Maks. yoğuşma miktarı | 43 cm ³ |
| Kabuk koruması | Metal koruyucu kafes |
| Basınç göstergesi | G1/4 hazırlandı |
| Çalışma basıncı | 0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar |
| Basınç kontrol aralığı | 0.5 bar...12 bar |
| Maks. basınç histerezi | 0.2 bar |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 1600 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Akışkan sıcaklığı | 5 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | 5 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 900 g |
| Montaj türü | Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak: |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm |

| Özellik | Değer |
|-----------------|-------|
| Kabuk malzemesi | PC |